




SK601



Tip-omschakelaar, 2 maak + 2 verbreek, 20 A 400 V

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|--------------|----|
| Aantal polen | 2 |
| Pooltype | 2P |

Stroom / temperatuur

| | |
|--|------|
| Nominale stroom | 20 A |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen | 8 kA |

Spanning

| | |
|------------------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 660 - 660 V |
| Type voeding | AC |
| Nominale isolatiespanning Ui | 690 V |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 53 mm |
| Diepte | 64 mm |

Samenstelling

| | |
|--------------------------|---|
| Aantal NO contacten | 2 |
| Aantal verbreekcontacten | 2 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 40 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

Aansluiting

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1.5 - 10 mm ² |
| Doorsnede stijve geleider | 1 - 6 mm ² |