




SK602



Voltmeteromschakelaar 20 A 400 V

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 20 A

Capaciteit

Aantal modules 3

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 10 mm²

Doorsnede stijve geleider 1 - 6 mm²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 1 W

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 70 mm

Diepte 64 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 690 V