




SK603



## Ampèremeteromschakelaar 20 A 400 V

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 20 A

#### Capaciteit

Aantal modules 3

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

#### Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 1 W

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 70 mm

Diepte 64 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 690 V

Nominale spanning U<sub>e</sub> 400 - 400 V

#### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

#### Architectuur

Pooltype 3P+N

#### Uitrusting

