



SK604

Stappenschakelaar 4 standen + uitstand, 20 A 400 V

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 20 A

Capaciteit

Aantal modules 3

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 10 mm²

Doorsnede stijve geleider 1 - 6 mm²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 1 W

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 70 mm

Diepte 64 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 690 V

Nominale spanning U_e 660 - 660 V

Uitrusting

Met batterij Nee