




SK606



Sleutel-omschakelaar, 2 maak, 10 A 400 V

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	2
Pooltype	2P

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	3 kA

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	440 V

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	64 mm

Samenstelling

Aantal NO contacten	2
Aantal verbreekcontacten	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 10 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----