




SL200809LEDD1



**SL, LED-outlet compleet met 30 W /24 VDC trafo, voor goot 80 mm hoog, alulook**

#### Technische eigenschappen

##### Toebehoren

Uitgerust met Transformator

##### Afmetingen

Hoogte	130 mm
Breedte	20 mm
Diepte	48 mm
Lengte	130 mm

##### Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

##### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Aluminium

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP40
Slagvastheid IK	IK07

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 60 °C