



SM101C



Digitale multimeter, DIN-rail, Modbus + pulsuitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	67 mm
Breedte	73 mm
Diepte	50 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 4 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	5 W
Opgenomen vermogen VA	5 VA

Uitrusting

Type display	Digitaal
--------------	----------

Meting

Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz
Type meetinstrument	Multimeter
Stroommeetbereik	0 - 9999 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	0.005
-----------------------	-------

