



SM101E

## Digitale multimeter, DIN-rail

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Afmetingen

Hoogte	67 mm
Breedte	73 mm
Diepte	50 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	5 W
Opgenomen vermogen VA	5 VA

#### Uitrusting

Type display	Digitaal
--------------	----------

#### Meting

Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz
Type meetinstrument	Multimeter
Stroommeetbereik	0 - 9999 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	0.005
-----------------------	-------