

SM102E

Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules)

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Afmetingen

Hoogte 96 mm

Breedte 96 mm

Diepte 60 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP51

Capaciteit

Aantal modules 5

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 80 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 2.5 - 6 mm²

Doorsnede stijve geleider 2.5 - 6 mm²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 10 W

Opgenomen vermogen VA 10 VA

Uitrusting

Type display LCD

Meting

Frequentie meetbereik 45 - 65 Hz

Type meetinstrument Multimeter

Stroommeetbereik 0 - 9999 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage, Oppervlaktemontage