



SM202

**Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E**

**Technische eigenschappen**

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 80 °C

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Spanning**

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	4000 V
--	--------

**Afmetingen**

Hoogte	84 mm
Breedte	21 mm
Diepte	36 mm