

SPB013

**Patroon fase 40kA voor SPB113**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Spanning**

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC61643-1	440 V
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC61643-1	1,35 kV
Beveiligingsniveau: Up L-PE / N-PE volgens IEC61643-11	1,50 kV
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC61643-11	1350 V

**Elektrische Stroom**

Nominale ontlaadstroom In 8/20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125 A
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

**Afmetingen**

Hoogte	52,4 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	55,3 mm

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

**Netwerkconfiguratie**

Netwerktype	IT, TN, TT
-------------	------------

**Normen**

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------