



SPB013

Patroon fase 40kA voor SPB113

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning U_e	230 - 400 V
Continu bedrijfsspanning U_c volgens IEC61643-1	440 V
Spanningsbeveiliging U_p volgens IEC61643-1	1,35 kV
Beveiligingsniveau: U_p L-PE / N-PE volgens IEC61643-11	1,50 kV
Veiligheidsniveau U_p L-N/PEN IEC61643-11	1350 V

Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom I_n 8/20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	125 A
Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	52,4 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	55,3 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Netwerktipe	IT, TN, TT
-------------	------------

Normen

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------