



SPB015D

Patroon fase 15kA voor SPNB15D/R en SPB415D/R

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	240 - 415 V
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC61643-1	275 V
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC61643-1	1,35 kV
Veiligheidsniveau Up L-N/PEN IEC61643-11	1,35 kV

Elektrische Stroom

Nominale ontlaadstroom In 8/20µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	5 kA
---	------

Afmetingen

Hoogte	52,4 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	55,3 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Netwerktype	TN, TT
-------------	--------

Normen

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	3 - 3 NM
-------------------------	----------