



SPB040D

## Patroon fase 40kA voor SPB240D/R en SPB440D/R

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Spanning

Nominale spanning $U_e$	240 - 415 V
Continu bedrijfsspanning $U_c$ volgens IEC61643-1	275 V

#### Afmetingen

Hoogte	52,4 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	55,3 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

#### Netwerkconfiguratie

Netwerktipe	TN, TT
-------------	--------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup>

#### Normen

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	3 - 3 NM
-------------------------	----------