

SPB040D

Patroon fase 40kA voor SPB240D/R en SPB440D/R

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 1

Spanning

Nominale spanning Ue 240 - 415 V

Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC61643-1 275 V

Afmetingen

Hoogte 52,4 mm

Breedte 17,5 mm

Diepte 55,3 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

Netwerkconfiguratie

Netwerktipe TN, TT

Normen

Klasse volgens IEC61643 T2

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment 3 - 3 NM