



SPB065N

Patroon neuter 65kA voor SPB265R en SPB465R

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning U_e	240 - 415 V
Continu bedrijfsspanning U_c volgens IEC61643-1	264 V
Beveiligingsniveau: Up L-PE / N-PE volgens IEC61643-11	1,7 kV

Elektrische Stroom

Nominale ontladstroom I_n 8/20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	50 kA
---	-------

Afmetingen

Hoogte	47,3 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	67,3 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Netwerktipe	TN-S, TT
-------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1,5 - 25,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1,5 - 35,0 mm ²

Normen

Klasse volgens IEC61643	T1, T2
-------------------------	--------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	3 - 3 NM
-------------------------	----------