

SPB065N

**Patroon neuter 65kA voor SPB265R en SPB465R**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modulen	1
----------------	---

**Spanning**

Nominale spanning Ue	240 - 415 V
----------------------	-------------

Continu bedrijfsspanning U <sub>c</sub> volgens IEC61643-1	264 V
--	-------

Beveiligingsniveau: Up L-PE / N-PE volgens IEC61643-11	1,7 kV
--	--------

**Elektrische Stroom**

Nominale ontlaadstroom I <sub>n</sub> 8/20μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	50 kA
---	-------

**Afmetingen**

Hoogte	47,3 mm
--------	---------

Breedte	17,5 mm
---------	---------

Diepte	67,3 mm
--------	---------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

**Netwerkconfiguratie**

Netwerktipe	TN-S, TT
-------------	----------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

**Normen**

Klasse volgens IEC61643	T1, T2
-------------------------	--------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Installatie, montage**

Nominaal aandraaimoment	3 - 3 NM
-------------------------	----------