



SPB065R

**Patroon fase 65kA voor SPBN265R en SPB465R**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Spanning**

Nominale spanning $U_e$	240 - 415 V
Continu bedrijfsspanning $U_c$ volgens IEC61643-1	305 V
Spanningsbeveiliging $U_p$ volgens IEC61643-1	1,45 kV

**Elektrische Stroom**

Nominale ontlaadstroom $I_n$ 8/20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
--	-------

**Afmetingen**

Hoogte	52,4 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	55,3 mm

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

**Netwerkconfiguratie**

Netwerktipe	TN-C, TN-S, TT
-------------	----------------

**Normen**

Klasse volgens IEC61643	T2
-------------------------	----

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Installatie, montage**

Nominaal aandraaimoment	3 - 3 NM
-------------------------	----------