



SRA00505

Stroomtransformator BG 213, 50/5 A, 1,5 VA, klasse 1

Technische eigenschappen

Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product Plug-in stroomomvormer

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse 1

Vermogen

Vermogen 1,50 VA

Totaal vermogensverlies onder IN 0,50 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening 20 mm

Hoogte 78 mm

Breedte 60 mm

Diepte 30 mm

Hoogte van de opening 20 mm

Breedte van opening 20 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 3000 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 40 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 6 mm²

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 6 mm²

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP10

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte I_n 50 A

Maximale secundaire stroomintensiteit 5 A

