



SRA02005

Stroomtransformator BG 113, 200/5 A, 2,5 VA, klasse 1

Technische eigenschappen

Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product Plug-in stroomomvormer

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse 1

Vermogen

Vermogen 2,50 VA

Totaal vermogensverlies onder IN 2,20 W

Afmetingen

Hoogte 70 mm

Breedte 49,50 mm

Diepte 30 mm

Hoogte van de opening 20 mm

Breedte van opening 29,50 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 3000 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 40 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 6 mm²

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 6 mm²

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP10

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte I_n 200 A

Maximale secundaire stroomintensiteit 5 A

Installatie, montage

