



SRC04005

Stroomtransformator BG 113, 400/5 A, 5 VA, klasse 1

Technische eigenschappen

Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product	Plug-in stroomomvormer
--------------------	------------------------

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	5 VA
----------	------

Totaal vermogensverlies onder IN	3,60 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	70 mm
--------	-------

Breedte	50 mm
---------	-------

Diepte	30 mm
--------	-------

Hoogte van de opening	20 mm
-----------------------	-------

Breedte van opening	29,50 mm
---------------------	----------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 40 °C
-------------------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 6 mm ²
----------------------------	-------------------------

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 6 mm ²
---------------------------	-------------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP10
----------------------	------

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte In	400 A
-------------------------------	-------

Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A
---------------------------------------	-----

Installatie, montage

