



SRC04005

## Stroomtransformator BG 113, 400/5 A, 5 VA, klasse 1

### Technische eigenschappen

#### Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

#### Vermogen

Vermogen	5 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	3,60 W

#### Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	50 mm
Diepte	30 mm
Hoogte van de opening	20 mm
Breedte van opening	29,50 mm

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	3000 V
---------------------------------	--------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 40 °C

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP10
----------------------	------

#### Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte $I_n$	400 A
Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail, Montageplaat
---------------	------------------------