



SRD15005

Stroomtransformator 1500/5A

Technische eigenschappen

Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product	Plug-in stroomomvormer
--------------------	------------------------

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	5 VA
----------	------

Totaal vermogensverlies onder IN	13,50 W
----------------------------------	---------

Afmetingen

Doorsnede van de opening	45 mm
--------------------------	-------

Hoogte	108 mm
--------	--------

Breedte	85 mm
---------	-------

Diepte	30 mm
--------	-------

Hoogte van de opening	45 mm
-----------------------	-------

Breedte van opening	65 mm
---------------------	-------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	3000 V
---------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 40 °C
-------------------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 6 mm ²
----------------------------	-------------------------

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 6 mm ²
---------------------------	-------------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP10
----------------------	------

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte I_n	1500 A
----------------------------------	--------

Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A
---------------------------------------	-----

