



SRI03005

Stroomtransformator BG 413, 300/5 A, 5 VA, klasse 1

Technische eigenschappen

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	5 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	3 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening	28 mm
Hoogte	78 mm
Breedte	60 mm
Diepte	30 mm
Hoogte van de opening	28 mm
Breedte van opening	40 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	3000 V
--	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 40 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 6 mm ²

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP10
----------------------	------

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte I _n	300 A
Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail, Montageplaat
---------------	------------------------