



ST303



## Beltransformator 8 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Uitgangsspanning	8 - 12 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Uitgangsspanning 2	12 V
Nominale isolatiespanning Ui	4000 V

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Vermogen

Opgenomen vermogen VA	8 VA
Vermogen	8 VA
Opgenomen vermogen in W	8 W

#### Afmetingen

Hoogte	111 mm
Breedte	35 mm
Diepte	65 mm
Lengte	64 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Temperatuurbescherming	Ja

#### Uitrusting

Kortsluitbeveiliging	Ja
Aan-/uitschakelaar	Nee

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 35 °C
---------------------	-------------

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	4 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	6 mm <sup>2</sup>

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Elektrische Stroom

Intensiteitsuitgang 1	1 A
Intensiteitsuitgang 2	0,67 A

**Installatie, montage**

---

Gemonteerd op

DIN-rail

Nominaal aandraaimoment

1,20 - 1,20 NM

**Alleen voor intern gebruik**

---

Aantal halve modulen van 17,5 mm

4

**Compatibiliteit**

---

Geschikt voor DIN-rail

Ja