



ST309

Veiligheidstransformator 12V 20VA 4MOD.

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|------------------------------|-------------|
| Uitgangsspanning | 12 - 12 V |
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |
| Nominale isolatiespanning Ui | 4000 V |

Vermogen

| | |
|-----------------------|-------|
| Opgenomen vermogen VA | 20 VA |
|-----------------------|-------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 4 mm ² |
| Doorsnede stijve geleider | 6 mm ² |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte | 58 mm |

Veiligheid

| | |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Temperatuurbescherming | Ja |

Uitrusting

| | |
|----------------------|-----|
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Aan-/uitschakelaar | Nee |