



ST309

Veiligheidstransformator 12V 20VA 4MOD.

Technische eigenschappen

Spanning

Uitgangsspanning	12 - 12 V
Nominale spanning U _e	230 - 230 V
Nominale isolatiespanning U _i	4000 V

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	20 VA
-----------------------	-------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	6 mm ²

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 35 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	58 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Temperatuurbescherming	Ja

Uitrusting

Kortsluitbeveiliging	Ja
Aan-/uitschakelaar	Nee