



ST315



## Veiligheidstransformator 63 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Uitgangsspanning             | 12 - 24 V   |
| Nominale spanning Ue         | 230 - 230 V |
| Nominale isolatiespanning Ui | 4000 V      |

#### Vermogen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Opgenomen vermogen VA | 63 VA |
|-----------------------|-------|

#### Aansluiting

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 4 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

#### Installatie, montage

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 6 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 85 mm  |
| Breedte | 105 mm |
| Diepte  | 68 mm  |

#### Veiligheid

|                        |      |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad IP   | IP20 |
| Temperatuurbescherming | Ja   |

#### Samenstelling

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Kortsluitbeveiliging | Ja  |
| Aan-/uitschakelaar   | Nee |