



SU212



## Bel 8-12 VAC, 85 dBA

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,33 A
-----------------	--------

#### Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	18 mm
Diepte	65 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 60 °C

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	4 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	6 mm <sup>2</sup>

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	5 W
Opgenomen vermogen VA	5 VA

#### Samenstelling

Geluidsniveau	85
---------------	----