



SU212



Bel 8-12 VAC, 85 dBA

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0,33 A
-----------------	--------

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	18 mm
Diepte	65 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 60 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	6 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	5 W
Opgenomen vermogen VA	5 VA

Uitrusting

Geluidsniveau	85
---------------	----