



SU213



**Bel 230 VAC, 85 dBA**

#### Technische eigenschappen

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	0,03 A
-----------------	--------

##### Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	18 mm
Diepte	65 mm

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 60 °C

##### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	4 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	6 mm <sup>2</sup>

##### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	6,50 W
Opgenomen vermogen VA	6,50 VA

##### Uitrusting

Geluidsniveau	85
---------------	----