



SU213



Bel 230 VAC, 85 dBA

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0,03 A
-----------------	--------

Afmetingen

Hoogte	80 mm
--------	-------

Breedte	18 mm
---------	-------

Diepte	65 mm
--------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 60 °C
-------------------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	4 mm ²
----------------------------	-------------------

Doorsnede stijve geleider	6 mm ²
---------------------------	-------------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	6,50 W
----------------------------------	--------

Opgenomen vermogen VA	6,50 VA
-----------------------	---------

Uitrusting

Geluidsniveau	85
---------------	----