



SU214



## Zoemer 8-12 VAC, 78 dBA

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	0,33 A
-----------------	--------

#### Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	18 mm
Diepte	65 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 60 °C

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	4 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	6 mm <sup>2</sup>

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	4 W
Opgenomen vermogen VA	4 VA

#### Uitrusting

Geluidsniveau	78
---------------	----