



SU215



## Zoemer 230 VAC, 78 dBA

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 0,03 A |
|-----------------|--------|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Diepte  | 65 mm |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -10 - 40 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -25 - 60 °C |

#### Aansluiting

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 4 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 6 mm <sup>2</sup> |

#### Vermogen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 6,50 W  |
| Opgenomen vermogen VA            | 6,50 VA |

#### Samenstelling

|               |    |
|---------------|----|
| Geluidsniveau | 78 |
|---------------|----|