



SVN131

Ledsignaalmodule groen, 12/48 VAC + DC

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	250 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	2000 V
Type voeding	AC/DC
Nominale spanning U_e	12 - 48 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluitmogelijkheden

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.75 - 10 mm ²
Uitvoering fitting	Fix

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,33 W
Vermogen per laadpunt	0

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	62 mm

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Materiaal

Kleur	Groen
-------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------