



SVN391

Dubbele pulsdrukker 1 maak + 1 verbreek, 16 A, 230 VAC

Technische eigenschappen

Uitrusting

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1
Aantal NO contacten	1
Met signaallamp	Nee

Elektrische Stroom

Impulsstroom	16 A
--------------	------

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	66 mm