



SVN441



Pulsdrukker 2 verbreek, 16 A, 230 VAC, led groen

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	2
Aantal NO contacten	0
Met signaallamp	Ja

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	16 A
--------------	------

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	66 mm