



SVS121B



Verklikker - groen - 1 M. - QC

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	250 V
Nominale stroomhoudspanning U_{imp}	4000 V
Nominale spanning U_e	230 - 230 V
Type voeding	AC

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 2.5 mm ²
Uitvoering fitting	Fix

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,80 W
Vermogen per laadpunt	0

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	62 mm

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Materiaal

Kleur	Groen
-------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------