



SVS312B



## Drukknop schakelaar - 1 NO - 16A - 1 M. - QC

### Technische eigenschappen

#### Uitrusting

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aantal wisselcontacten   | 0   |
| Aantal verbreekcontacten | 0   |
| Aantal NO contacten      | 1   |
| Met signaallamp          | Nee |

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Impulsstroom    | 16 A |
| Nominale stroom | 16 A |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 83 mm    |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte  | 66 mm    |

#### Spanning

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 250 V       |
| Nominale spanning Ue         | 230 - 230 V |