



TCC530E  
**IP41**

## KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met constant-lichtregeling

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 2,5 - 3,5 m

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Minimale inschakelduur 5 s

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

#### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

#### Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar Ja

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

#### Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)

#### Teksten

Funcies, bijv. schakelen, dimmen, lichtscène, geformeerde bediening, Met 2 onafhankelijke zone-registraties, Koppeling van meerdere melders voor het uitbreiden van het detectiebereik

Montagewijze Met veerbeugels voor plafondbouw