



KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met constant-lichtregeling

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 2,5 - 3,5 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Minimale inschakelduur 5 s

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar Ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)

Teksten

Functie Functies, bijv. schakelen, dimmen, lichtscène, geformeerde bediening, Met 2 onafhankelijke zone-registraties, Koppeling van meerdere melders voor het uitbreiden van het detectiebereik

Montagewijze Met veerbeugels voor plafondbouw

TCC530E

