



TGA200



Voedingsmodule 24 V=, 1 A

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Uitgangsstroom 1000 mA

Functies

Uitgangsspanning aangepast Ja

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby 0,20 W

Capaciteit

Aantal modules 4

Spanning

Uitgangsspanning 24 - 24 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C