



TGA200



## Voedingsmodule 24 V=, 1 A

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom 1000 mA

#### Functies

Uitgangsspanning aangepast Ja

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Vermogen

Energieverbruik standby 0,20 W

#### Capaciteit

Aantal modules 4

#### Spanning

Uitgangsspanning 24 - 24 V

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C