



TJA470
IK04 IP20

Domovea expert met easy, IoT en Access Gate

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Samenstelling

Webserver	Ja
Aantal kanalen	1

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC

Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
---	------------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Etikettering	Groot tekstveld
Functie	Lokale en externe verbinding tussen het deurstation en IP-apparatuur, zoals smartphones, tablets en pc's
Versleuteling	Beheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen