



TJA670



Domovea basic met easy en IoT

Technische eigenschappen

Uitrusting

Webserver	Ja
Aantal kanalen	1

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC

Connectiviteit

Type interface bussysteem/media gateway	Meervoudige interfaces
---	------------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Breedte	105 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Etiketgeving	Met tekstveld
Montagewijze	Voor installatie in de verdeelkast
Spanning	Voeding via PoE of 24 V DC
Versleuteling	Beheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen