



TN002S

Patchmodule 1x RJ45 Cat.6 STP

Technische eigenschappen

Identificatie

| | |
|-----------|-------|
| Categorie | Cat.6 |
|-----------|-------|

Kabel

| | |
|------------|-----------|
| AWG bereik | AWG 26-22 |
|------------|-----------|

Aansluiting

| | |
|------------------------|----------------|
| Type connector/stekker | Snijklem, RJ45 |
|------------------------|----------------|

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 90 mm |
|--------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Lengte | 62 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|----------|
| Breedte | 17,50 mm |
|---------|----------|

Uitrusting

| | |
|-------------|----|
| Afgeschermd | Ja |
|-------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| Geschikt voor cilindrische kabel | Ja |
|----------------------------------|----|

Funcities

| | |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor soepele draad | Nee |
|-----------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Geschikt voor massieve draad | Nee |
|------------------------------|-----|

Compatibiliteit

| | |
|-------------------------|-----|
| Geschikt voor vlakkabel | Nee |
|-------------------------|-----|

Materiaal

| | |
|-------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
|-------|------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------------------|-----|
| Aansluiting zonder gereedschap | Nee |
|--------------------------------|-----|