



TRB302B



## Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

#### Uitvoering

Bussysteem RF

#### Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 2

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

#### Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

#### Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm 0

#### Verlichting

LEDbesturing Nee

#### Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-kleur 7035

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Spanning

Ingangsspanning

5 - 5 V

Type voeding

AC