



TRE201



KNX-RF schakelactor 1-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink

Technische eigenschappen

Connectiviteit

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Afmetingen

Inbouwdiepte	40 mm
--------------	-------

Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

Vermogen

Uitgangsvermogen	2300 W
------------------	--------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
---------------	------------------------

Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie