



TRM691E



KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit

Technische eigenschappen

Spanning

Systeemspanning	230 VAC
-----------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 45 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 1.5 mm ²
----------------------------	---------------------------

Doorsnede stijve geleider	0.5 - 2.5 mm ²
---------------------------	---------------------------

Samenstelling

Aantal uitgangen	1
------------------	---

Vermogen led-lamp	50 W
-------------------	------

Type dimmer	Universeel
-------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Vermogen

Vermogen gloeilamp	200 - 200 W
--------------------	-------------

Dimvermogen	200 - 200 W
-------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

Teksten

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
----------	---

Dimprincipe	Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend
-------------	--

Functie	Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	--

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
---------------	------------------------