



TRM691E



KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v dimmer 230 V 200 W uit

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-----------------|---------|
| Systeemspanning | 230 VAC |
|-----------------|---------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 45 °C |
|---------------------|-------------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 0.5 - 1.5 mm ² |
|----------------------------|---------------------------|

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Doorsnede stijve geleider | 0.5 - 2.5 mm ² |
|---------------------------|---------------------------|

Uitrusting

| | |
|------------------|---|
| Aantal uitgangen | 1 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|------|
| Vermogen led-lamp | 50 W |
|-------------------|------|

| | |
|-------------|------------|
| Type dimmer | Universeel |
|-------------|------------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

Vermogen

| | |
|--------------------|-------------|
| Vermogen gloeilamp | 200 - 200 W |
|--------------------|-------------|

| | |
|-------------|-------------|
| Dimvermogen | 200 - 200 W |
|-------------|-------------|

Connectiviteit

| | |
|-----------------------|----|
| Met bussysteem KNX RF | Ja |
|-----------------------|----|

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

Instellingen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | quicklink |
|--------------------------|-----------|

Teksten

| | |
|----------|---|
| Zekering | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) |
|----------|---|

| | |
|-------------|--|
| Dimprincipe | Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend |
|-------------|--|

| | |
|---------|--|
| Functie | Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |
|---------|--|

| | |
|---------------|------------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefliftklemmen |
|---------------|------------------------|